


タング付きインサートを
お使いの皆様へ

タングレスのアクキュレイトが
”の”がある
インサートを作ると



抜き取りが
簡単になりました!!



挿入後も
深さの微調整が
可能です。

CT-R

コイルスレッドR

■規格品サイズ

材質:SUS304

区分	サイズ	呼び長さ	品名	製品番号	自由外径	適用ドリル径		
メトリック並目	M3-0.5	1D	CT-R M3×0.5-1D	RTNM 3×0.5C-3	3.80~4.05	3.1		
	M3-0.5	1.5D	CT-R M3×0.5-1.5D	RTNM 3×0.5C-4.5				
	M3-0.5	2D	CT-R M3×0.5-2D	RTNM 3×0.5C-6				
	メトリック並目	M4-0.7	1D	CT-R M4×0.7-1D	RTNM 4×0.7C-4	5.05~5.40	4.2	
		M4-0.7	1.5D	CT-R M4×0.7-1.5D	RTNM 4×0.7C-6			
		M4-0.7	2D	CT-R M4×0.7-2D	RTNM 4×0.7C-8			
		メトリック並目	M5-0.8	1D	CT-R M5×0.8-1D	RTNM 5×0.8C-5	6.20~6.59	5.2
			M5-0.8	1.5D	CT-R M5×0.8-1.5D	RTNM 5×0.8C-7.5		
			M5-0.8	2D	CT-R M5×0.8-2D	RTNM 5×0.8C-10		
	メトリック並目	M6-1.0	1D	CT-R M6×1.0-1D	RTNM 6×1.0C-6	7.40~7.88	6.3	
		M6-1.0	1.5D	CT-R M6×1.0-1.5D	RTNM 6×1.0C-9			
		M6-1.0	2D	CT-R M6×1.0-2D	RTNM 6×1.0C-12			

*上記以外のサイズは受注生産となります。お問い合わせください。

■当社製専用挿入、抜き取り、折り取り工具を使用した場合です。(当社比較)

	挿入時間	タング折り取り作業	折り取り時の タング変形	ピッチ飛び	抜き取り
CT-R (コイルスレッドR)	早い	必要	無し	しない	簡単
従来のタング付インサート	普通	必要	たまに有り	たまにする	難しい

accurate

株式会社アクキュレイト

CT-R用工具のご案内

専用挿入、抜き取り、折り取り工具の使用で、さらに効率アップ。CT-R導入とともにぜひご確認ください。

■CT-R用手動挿入工具 ★ネジ式マンドレル採用でピッチ飛び挿入が無くなります。



サイズ	製品番号
M3	CT-R10-M3F
M4	CT-R10-M4F
M5	CT-R10-M5F
M6	CT-R10-M6F
M8	CT-R10-M8F
M10	CT-R10-M10F
M12	CT-R10-M12F

*従来のタング付きワイヤーインサートにもご使用になれます。

■CT-R専用抜き取り工具 ★CT-Rを簡単に抜き取ることができます。



サイズ	製品番号
M3	2CT30-M3F
M4	2CT30-M4F
M5	2CT30-M5F
M6	2CT30-M6F
M8	2CT30-M8F
M10	2CT30-M10F
M12	2CT30-M12F

*CT-Rおよびタングレスを簡単に抜き取ることができます。

■タング折り取り工具 ★従来のタング付きインサートにもご使用頂けます。



サイズ	製品番号
M3	RBOT-M3
M4	RBOT-M4
M5	RBOT-M5
M6	RBOT-M6
M8	RBOT-M8
M10	RBOT-M10
M12	RBOT-M12

■専用電動工具 (タングレスタイプ共用)

★CT-R用手動挿入工具と組み合わせる事で挿入作業がタングレス並に早くなります。



製品番号

KFS-12

*必ず専用電動工具KFS-12をご使用ください。
他メーカーの電動工具は使わないで下さい。

■専用電源

★ハイオス社製 AC100V 50/60Hz 自動反転機能付き。



製品番号

SBT-50

*専用電動工具KFS-12には必ず専用電源をご使用ください。

■お問合せ先■

東京カスタマーセンター	〒101-0021 東京都千代田区外神田4-7-5	TEL: 03-3526-4031	FAX: 03-3526-0257
名古屋カスタマーセンター	〒453-0814 名古屋市中村区熊野町1-9-1	TEL: 052-486-1190	FAX: 052-486-1191
京都カスタマーセンター	〒612-8413 京都市伏見区竹田三ツ杭町28-4	TEL: 075-646-4520	FAX: 075-642-1214